

**Garant****Mali roto rezkar Z FINE – zelo fini, HM, Tip: I0408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546840 I0408
GTIN	4045197156655
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Roto rezkarji GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkarji iz karbidne trdine z držalom  $\varnothing$  3 mm.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin. Tudi za obdelavo notranjega  $\varnothing$ .

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	50 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo fina
$\varnothing$ glave	4 mm
Kratica ozobja	Z FINE
$\varnothing$ držala	3 mm
Oblika	I0408
Opis oblike	za notranje varnostne obroče
Dolžina glave	8 mm
Serijska	Ozobje Z FINE
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		