

Garant**Ekscentrična vpenjalna spona, Navoj M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370001 M10
GTIN	4045197782373
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- 6-kotna jeklena vpenjalna plošča z jeklenim ekscentričnim vijakom.
- Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.
- 6 različnih geometrij na vpenjalnih površinah: 1. Prizma s kotom odpiranja 150° 2. Vz dolžni utori 3. Gladka stopnica 4. Narebričena 5. Gladka 6. Gladka prevlečena.
- Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.
- 6 različnih geometrij na vpenjalnih površinah:

Uporaba:

Primerna za vpenjanje surovcev in gotovih delov.

Napotek:

Potreben je ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.

Tehnični opis

Navoj M	M10
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev ₁	7 mm

Višina ploščice H	10 mm
Dolžina navoja L	9 mm
Hod ekscentra S_1	1,6 mm
Mera A	12,7 mm
6-kotna ploščica zev	25 mm
Vpenjalna sila	9 kN
maksimalni zatezni moment	28 Nm
Vrsta izdelka	Ekscentrična vpenjalna spona