

Garant**LED žepna svetilka z baterijami, Tip: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081505 125
GTIN	4062406192662
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Zelo obstojna in robustna LED žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **LED-tehnologija z izjemno svetilnostjo.**

- **Svetlobni stožec z majhnimi izgubami zaradi stresanja svetlobe.**
- **Visoka energijska učinkovitost za dolgo življenjsko dobo.**
- **Svetlobni prstan, da svetilko lažje najdete v temi.**
- **Zaščita pred brizgajočo vodo, zaščitni razred IP54.**

Homogena osvetlitev z razpršilno lečo, enoročno pritiskno stikalo spredaj.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Napotek:

Primerne baterije najdete od art. 081551 naprej.

Tehnični opis

Tip baterij	Micro, AAA
Čas obratovanja	4 - 10 h
Število vključenih baterij	3
Sijalke	LED modul
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Ø glave	29 mm
Cona ATEX	brez

Celotna dolžina	125 mm
Svetlobni tok	100 - 250 lm
Masa	119 g
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081552 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081553 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081551 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081554 LR3
Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081559 LR3