

**uvex****Delovne rokavice, par uvex phynomic pro, Velikost rokavic: 7**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094295 7
GTIN	4048612045206
Razred artikla	04W

## Opis

### Izvedba:

phynomic pro. Delovne rokavice s finim otipom, neobčutljive na umazanijo in odbojne za vlago, s 3/4-prevleko iz nitrila. Nosilni material je sestavljen iz mešanice poliamida, elastana in bambusa in skrbi za prijeten občutek nošenja in zelo dobro vpijanje vlage. Dober oprijem v suhem in mokrem.

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Serija	uvex phynomic
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
EN 388	2121X

Nosilni material	Poliamid, elastan, bambus
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/modra
Masa	52 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice