

uvex**Delovne rokavice, par uvex phynomic pro, Velikost rokavic: 9**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094295 9
GTIN	4048612045220
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

phynomic pro. Delovne rokavice s finim otipom, neobčutljive na umazanijo in odbojne za vlago, s 3/4-prevleko iz nitrila. Nosilni material je sestavljen iz mešanice poliamida, elastana in bambusa in skrbi za prijeten občutek nošenja in zelo dobro vpijanje vlage. Dober oprijem v suhem in mokrem.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Serija	uvex phynomic
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
EN 388	2121X

Podatkovni list

Nosilni material	Poliamid, elasthan, bambus
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/modra
Masa	52 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice