

uvex**Delovne rokavice, par uvex phynomic pro, Velikost rokavic: 11**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094295 11 |
| GTIN | 4048612045244 |
| Razred artikla | 04W |

Opis

Izvedba:

phynomic pro. Delovne rokavice s finim otipom, neobčutljive na umazanijo in odbojne za vlago, s 3/4-prevleko iz nitrila. Nosilni material je sestavljen iz mešanice poliamida, elastana in bambusa in skrbi za prijeten občutek nošenja in zelo dobro vpijanje vlage. Dober oprijem v suhem in mokrem.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Velikost rokavic | 11 |
| Serija | uvex phynomic |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| EN 388 | 2121X |

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Nosilni material | Poliamid, elastan, bambus |
| Prevleka | Nitril |
| Različica prevleke | 3/4-prevleka |
| Področje uporabe | Večnamensko |
| Področje uporabe | Natančnost |
| Barva | črna/modra |
| Masa | 52 g |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |