

**Garant**

**Držalo noža za notranje struženje, z zarezi Oblika E2, VDI 30, Izvrtina d2 (H7): 10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319275 10
GTIN	4045197782380
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- **Objem noža za notranje struženje, s tem pa dušenje in preprečevanje nastanka vibracij.**
- **Možnost notranjega in zunanjega hlajenja.**

Pri vel. 10 in 12 možnost pomikanja noža za notranje struženje skozi držalo.

**Napotek:**

Nadomestne dele za art. 319287 – 9288 najdete v seznamu nadomestnih delov.

**Tehnični opis**

$l_6$	90 mm
Izvrtina $d_2$ (H7)	10 mm
$d_8$	45 mm
$l_7$	90 mm
Navoj M	M14 × 1,5
$l_8$	50 mm

Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje