

Garant

Držalo noža za notranje struženje, z zarezi Oblika E2, VDI 30, Izvrtina d2 (H7): 32mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319275 32
GTIN	4045197782434
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- **Objem noža za notranje struženje, s tem pa dušenje in preprečevanje nastanka vibracij.**
- **Možnost notranjega in zunanjega hlajenja.**

Pri vel. 10 in 12 možnost pomikanja noža za notranje struženje skozi držalo.

Napotek:

Nadomestne dele za art. 319287 – 9288 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Tehnični opis

Izvrtina d ₂ (H7)	32 mm
l ₇	120 mm
d ₈	65 mm
l ₆	130 mm
Navoj M	M14 × 1,5
l ₈	80 mm

Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje