

Garant

Držalo noža za notranje struženje, z zarezi Oblika E2, VDI 40, Izvrtina d2 (H7): 12mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319276 12
GTIN	4045197782458
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- **Objem noža za notranje struženje, s tem pa dušenje in preprečevanje nastanka vibracij.**
- **Možnost notranjega in zunanjega hlajenja.**

Pri vel. 10 – 20 možnost pomikanja noža za notranje struženje skozi držalo.

Napotek:

Nadomestne dele za art. 319287 – 9288 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Tehnični opis

l_7	95 mm
l_6	90 mm
d_8	45 mm
Izvrtina d_2 (H7)	12 mm
Navoj M	M22×1,5
l_8	50 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 40

Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje