

WELDAS®

Rokavice za varilce, par 10-2000, Velikost rokavic: 9**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094122 9
GTIN	8718564520224
Razred artikla	06E

Opis**Izvedba:**

10-2000. Rokavice za varilce iz visoko kakovostnega **cepljenega govejega usnja s tehnologijo COMFOflex®** in šivi KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Zavihek z bombažno podlogo. Ohlapno prileganje in **zelo dobra toplotna izolacija.**

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Vrsta rokavic	Zaščitne delovne rokavice za varilce
Kategorija zaščite	Kategorija III
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	350 mm
Nosilni material	Cepljeno goveje usnje

Material	Cepljeno goveje usnje
EN 388:2003	4133
EN 388	3143X
EN 407	41334X
EN 12477	Tip A
Varilni postopek	MIG/MAG
Barva	rumen
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce

Pribor

Zaščita rok za varilce 44-3008LB	094135
----------------------------------	--------