

WELDAS®

**Rokavice za varilce, par 10-2750, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094126 10
GTIN	8718564520958
Razred artikla	06E

**Opis****Izvedba:**

**10-2750.** Udobne delovne rokavice za varilne, **odporne proti olju in vodi**, iz **cepljenega in polnega govejega usnja**, s **tehnologijo COMFOflex®** in šivi KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Z ravnim palcem. **Odpornost proti vročini do prenosa toplote 250 °C prenosa toplote.** Zavihek z bombažno podlogo.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Velikost rokavic	10
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vrsta rokavic	Zaščitne delovne rokavice za varilce
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	360 mm

Nosilni material	Goveje usnje/cepljeno usnje
Material	Goveje usnje/cepljeno usnje
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Tip A/B
Varilni postopek	MIG/MAG
Barva	rumena/bela
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce

---

## Pribor

Zaščita rok za varilce 44-3008LB

094135