

WELDAS®

Rokavice za varilce, par 10-2392, Velikost rokavic: 9**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094124 9 |
| GTIN | 8718564520651 |
| Razred artikla | 06E |

Opis**Izvedba:**

10-2392. Delovne rokavice za varilce iz **cepljenega govejega usnja z ravnim in ojačanim palcem** za boljšo uporabo pri varilnih postopkih MAG. S šivi KEVLAR® 3 ply in notranjo podlogo iz bombaža. **Visoka toplotna izolacija.**

Standard:

Iz govejega usnja, z ojačanim palcem za MIG/MAG varjenje.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Velikost rokavic | 9 |
| Kategorija zaščite | Kategorija III |
| Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
| Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 |
| Uporaba | za večkratno uporabo |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Dolžina | 340 mm |
| Nosilni material | Cepljeno goveje usnje |
| Material | Cepljeno goveje usnje |
| EN 388:2003 | 3124 |
| EN 388 | 3243X |
| EN 407 | 41324X |
| EN 12477 | Tip A |
| Varilni postopek | MIG/MAG |
| Barva | rjava |
| Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |

Pribor

| | |
|----------------------------------|--------|
| Zaščita rok za varilce 44-3008LB | 094135 |
|----------------------------------|--------|