

WELDAS®

Rokavice za varilce, par 10-1009, Velikost rokavic: 10**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094120 10
GTIN	8718564520156
Razred artikla	06E

Opis**Izvedba:**

10-1009. Kakovostne, lahke rokavice za varilce SOFTouch™ iz **kozjega usnja z zavihkom iz cepljenega govejega usnja.**

Iz kozjega usnja, z brezšivnim kazalcem, za boljše vodenje WIG-elektrode.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vrsta rokavic	Zaščitne delovne rokavice za varilce
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	350 mm
Nosilni material	Kozje/cepljeno goveje usnje

Material	Kozje usnje/cepljeno goveje usnje
EN 388:2003	2111
EN 388:2016	2111
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Varilni postopek	WIG
Barva	siva/rumena
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce

Pribor

Zaščita rok za varilce 44-3008LB	094135
----------------------------------	--------