

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250020 20/09
GTIN	4045197781826
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Vijak kolenske ročice	259018 6
Kolenska ročica	259015 9
Velikost ploščice	9 mm
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Podložna ploščica	259031 27
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	21 mm
Garnitura vzmeti	259044 5
ISO-oznaka držala	PCBNR/L 2020K09
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot $\kappa$	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura vzmeti 10-del. Tip 5	259044 5
Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 3	259047 3
Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6