

Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 16/09mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Vijak kolenske ročice	259018 6
Velikost držala	16 mm
Kolenska ročica	259015 9
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Velikost ploščice	9 mm
ISO-oznaka držala	PCBNR/L 1616H09
Dolžina glave L ₁	20 mm
Podložna ploščica	259031 27
Celotna dolžina L	100 mm
Garnitura vzmeti	259044 5
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3