

Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 20/09mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250021 20/09
GTIN	4045197781857
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 5
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Kolenska ročica	259015 9
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
ISO-oznaka držala	PCBNR/L 2020K09
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Podložna ploščica	259031 27
Vijak kolenske ročice	259018 6
Velikost ploščice	9 mm
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Dolžina glave L ₁	21 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6