

**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250022 20/09
GTIN	4045197781888
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Vijak kolenske ročice	259018 6
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Velikost držala	20 mm
Podložna ploščica	259031 27
Garnitura vzmeti	259044 5
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Kolenska ročica	259015 9
ISO-oznaka držala	PCKNR/L 2020K09
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3