

Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/09mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250022 25/09
GTIN	4045197781895
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 6
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
ISO-oznaka držala	PCKNR/L 2525M09
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Garnitura vzmeti	259044 5
Velikost držala	25 mm
Podložna ploščica	259031 27
Dolžina glave L ₁	25 mm
Kolenska ročica	259015 9
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3