

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Garnitura vzmeti	259044 6
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Velikost držala	25 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Funkcijska širina L ₄	32 mm
ISO-oznaka držala	PCKNR/L 2525M16
Podložna ploščica	259031 35
Dolžina glave L ₁	30 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Kolenska ročica	259015 12
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 35	259031 35
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Kolenska ročica Tip 12	259015 12