

**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250023 32/16  |
| GTIN                  | 4045197782649 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Kolenska ročica                     | 259015 12           |
| Garnitura vzmetnih zatičev          | 259047 4            |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>        | 34 mm               |
| Velikost držala                     | 32 mm               |
| Celotna dolžina L                   | 170 mm              |
| Garnitura vzmeti                    | 259044 6            |
| Vijak kolenske ročice               | 259018 11           |
| Velikost ploščice                   | 16 mm               |
| Funkcijska širina L <sub>4</sub>    | 40 mm               |
| Podložna ploščica                   | 259031 35           |
| ISO-oznaka držala                   | PCKNR/L 3232P16     |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1606..         |
| Standard                            | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe                       | levo                |
| z notranjim hlajenjem               | ne                  |
| Nastavitveni kot κ                  | 75 stopinj          |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Uporaba       | Plano struženje             |
| Uporaba       | Plano struženje             |
| Uporaba       | Plano struženje             |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

---

**Pribor**

|   |           |
|---|-----------|
| Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4 | 259047 4  |
| Podložna ploščica Tip 35                | 259031 35 |
| Garnitura vzmeti10-del. Tip 6           | 259044 6  |
| Kolenska ročica Tip 12                  | 259015 12 |
| Vijak kolenske ročice Tip 11            | 259018 11 |