

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Celotna dolžina L	170 mm
Garnitura vzmeti	259044 7
Podložna ploščica	259031 36
Kolenska ročica	259015 13
Vijak kolenske ročice	259018 13
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
ISO-oznaka držala	PCKNR/L 3232P19
Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	40 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Velikost ploščice	19 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Podložna ploščica Tip 36	259031 36
Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Garnitura vzmeti10-del. Tip 7	259044 7