

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250022 25/16
GTIN	4045197782663
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Podložna ploščica	259031 35
Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Kolenska ročica	259015 12
ISO-oznaka držala	PCKNR/L 2525M16
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Velikost držala	25 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Garnitura vzmeti	259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Velikost ploščice	16 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Podložna ploščica Tip 35	259031 35