

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250024 16/09
GTIN	4045197782694
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 5
Podložna ploščica	259031 27
Velikost ploščice	9 mm
Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
ISO-oznaka držala	PCSNR/L 1616H09
Vijak kolenske ročice	259018 6
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Kolenska ročica	259015 9
Dolžina glave L ₁	22 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3