

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250024 20/09
GTIN	4045197782700
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Vijak kolenske ročice	259018 6
ISO-oznaka držala	PCSNR/L 2020K09
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Garnitura vzmeti	259044 5
Dolžina glave L ₁	26 mm
Velikost držala	20 mm
Podložna ploščica	259031 27
Kolenska ročica	259015 9
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6