

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250024 25/09
GTIN	4045197782717
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Velikost ploščice	9 mm
ISO-oznaka držala	PCSNR/L 2525M09
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Garnitura vzmeti	259044 5
Dolžina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Podložna ploščica	259031 27
Kolenska ročica	259015 9
Vijak kolenske ročice	259018 6
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5