

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250025 20/09
GTIN	4045197782731
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 9
Velikost ploščice	9 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Podložna ploščica	259031 27
Dolžina glave L ₁	26 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Vijak kolenske ročice	259018 6
ISO-oznaka držala	PCSNR/L 2020K09
Garnitura vzmeti	259044 5
Velikost držala	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5