

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 25/09mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250025 25/09 |
| GTIN | 4045197782748 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Garnitura vzmeti | 259044 5 |
| Vijak kolenske ročice | 259018 6 |
| Funkcijska širina L ₄ | 32 mm |
| ISO-oznaka držala | PCSNR/L 2525M09 |
| Velikost držala | 25 mm |
| Velikost ploščice | 9 mm |
| Kolenska ročica | 259015 9 |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 25 mm |
| Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 3 |
| Podložna ploščica | 259031 27 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 09T3.. |
| Serijska | QuickTurn |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levo |
| z notranjim hlajenjem | ne |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nastavitveni kot κ | 45 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3 | 259047 3 |
| Vijak kolenske ročice Tip 6 | 259018 6 |
| Kolenska ročica Tip 9 | 259015 9 |
| Garnitura vzmeti10-del. Tip 5 | 259044 5 |
| Podložna ploščica Tip 27 | 259031 27 |