

HOLEX**ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje, ET 40, Nazivni Ø vpenjanja d: 8 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309449 8
GTIN	4045197783240
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Kaljena in brušena.

Prednosti:

Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle **napake centriranja** (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za :

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

Standard: Tovarniški standard

Radialna kompenzacija R pri povrtavanju: 0,1 mm

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	8 mm
Trn za rezkarje	ET 40
Standard	Tovarniški standard

Zunanji Ø D	41 mm
Celotna dolžina L	49 mm
Aksialna kompenzacija	0,2 mm
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja	0,5 mm
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju	0,1 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava