

HOLEX**ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje, ET 25, Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309447 10
GTIN	4045197783073
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Kaljena in brušena.

Prednosti:

Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle **napake centriranja** (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	10 mm
Trn za rezkarje	ET 25
Standard	Tovarniški standard
Zunanji Ø D	26 mm

Celotna dolžina L	35 mm
Aksialna kompenzacija	0,1 mm
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja	0,4 mm
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju	0,05 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava