

HOLEX**ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje, ET 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 7mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309448 7 |
| GTIN | 4045197783127 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

Kaljena in brušena.

Prednosti:

Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle **napake centriranja** (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Napotek:

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 7 mm |
| Trn za rezkarje | ET 32 |
| Standard | Tovarniški standard |
| Zunanji Ø D | 33 mm |

| | |
|---|-----------------|
| Celotna dolžina L | 42,5 mm |
| Aksialna kompenzacija | 0,1 mm |
| Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja | 0,5 mm |
| Radialna kompenzacija R pri povrtavanju | 0,1 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |