

**HOLEX****ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje, ET 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 4,5mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309445 4,5    |
| GTIN                  | 4045197782861 |
| Razred artikla        | 32Z           |

**Opis****Izvedba:**

Kaljena in brušena.

**Prednosti:**

Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle **napake centriranja** (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

**Uporaba:**

Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

**Napotek:**

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

**Tehnični opis**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 4,5 mm              |
| Trn za rezkarje       | ET 16               |
| Standard              | Tovarniški standard |
| Zunanji Ø D           | 17 mm               |
| Celotna dolžina L     | 29 mm               |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Aksialna kompenzacija                       | 0,1 mm          |
| Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja | 0,3 mm          |
| Radialna kompenzacija R pri povrtavanju     | 0,05 mm         |
| Vrsta izdelka                               | Vpenjalna glava |