

**HOLEX****ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje, ET 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309445 6
GTIN	4045197782885
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

Kaljena in brušena.

**Prednosti:**

Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle **napake centriranja** (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

**Uporaba:**

Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

**Napotek:**

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	6 mm
Trn za rezkarje	ET 16
Standard	Tovarniški standard
Zunanji Ø D	17 mm
Celotna dolžina L	29 mm

Aksialna kompenzacija	0,1 mm
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja	0,3 mm
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju	0,05 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava