



Rezkar za velika podajanja MFH mini, z navojem, $\varnothing D$ / število rezil Z: 35/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Razred artikla	250

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M16
\varnothing rezila D_c	35 mm
Število rezil Z	6
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	28 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	26,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	63 mm
Kot rampe α_{maks}	0,65 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Izvedba držala	z navojem

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------