

## HEDI

### Prenosni energetski razdelilnik z razsvetljavo, Tip: 400



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081141 400
GTIN	
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Mobilni vtični razdelilnik z robustnim ohišjem, ojačanim s trdo gumo. 2,5 m dolg priključni kabel H07RN-F 3G2,5 s šuko vtičem 250 V. Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi. Konfiguracija:

**4x250 V / 16 A** Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.

Konfiguracija: **2x400 V / 16 A CEE** Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.

Širina: 205 mm

Globina: 205 mm

Višina: 217 mm

Svetlobni tok: 2000 lm

Število vtičnic 250 V: 4

Število vtičnic 400 V/16 A: 2

#### Tehnični opis

Širina	205 mm
Globina	205 mm
Število vtičnic 250 V	4
Višina	217 mm
Število vtičnic 400 V/16 A	2
Svetlobni tok	2000 lm

Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Vrsta izdelka	Energetski razdelilniki