

Garant**Rezkar za velika podajanja Hi5, Držalo Weldon, Ø D / število rezil Z: 25/2mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Ø D ₃	10,6 mm
Ø držala D _s h6	25 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	1,4 mm
Prevesna dolžina L ₁	36 mm
Število rezil Z	2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219883 (10IP; 2,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 0704..
z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L _{celotna}	92 mm
Ø rezila D _c	25 mm
Serijska	Hi5
Nastavitveni kot κ	90 stopinj

Izvedba držala	Držalo Weldon
Delitev rezil	neenakomeren
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219884