

Garant**Rezkar za velika podajanja Hi5, Držalo Weldon, Ø D / število rezil Z: 32/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø rezila D_c	32 mm
z notranjim hlajenjem	da
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	1,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 0704..
Celotna dolžina L_{celotna}	100 mm
Prevesna dolžina L_1	40 mm
Število rezil Z	3
Ø D_3	17,6 mm
Serijska	Hi5
Nastavitveni kot κ	90 stopinj

Izvedba držala	Držalo Weldon
Delitev rezil	neenakomeren
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219884
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2