

**Garant****Rezkar za velika podajanja Hi5, Držalo Weldon, Ø D / število rezil Z: 40/4mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

## Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø rezila $D_c$	40 mm
Število rezil Z	4
z notranjim hlajenjem	da
Ø $D_3$	25,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 0704..
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,4 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	110 mm
Serijska	Hi5
Nastavitveni kot $\kappa$	90 stopinj

Izvedba držala	Držalo Weldon
Delitev rezil	neenakomeren
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219884
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP