

Garant
Rezkar za velika podajanja Hi5, z navojem, Ø D / število rezil Z: 25/2mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₃	10,6 mm
Ø rezila D _c	25 mm
Število rezil Z	2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219883 (10IP; 2,2 Nm)
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	1,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 0704..
Celotna dolžina L _{celotna}	35 mm
Vpenjalni navoj M	M12
z notranjim hlajenjem	da
Ø D ₂	21 mm

Serijska	Hi5
Izvedba držala	z navojem
Delitev rezil	neenakomeren
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 col E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219884
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2