

Garant
Rezkar za velika podajanja Hi5, z navojem, Ø D / število rezil Z: 32/3mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213205 32/3
GTIN	4045197783523
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	43 mm
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	1,4 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø D ₃	17,6 mm
Ø rezila D _c	32 mm
Ø D ₂	29 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 0704..
Vpenjalni navoj M	M16

Serijska	Hi5
Izvedba držala	z navojem
Delitev rezil	neenakomeren
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219884
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2