

**Garant****Rezkar za velika podajanja Hi5, z navojem, Ø D / število rezil Z: 40/4mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

## Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	4
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p maks</sub>	1,4 mm
Ø D <sub>3</sub>	25,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 0704..
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	43 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Vpenjalni navoj M	M16
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm

Serija	Hi5
Izvedba držala	z navojem
Delitev rezil	neenakomeren
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delna	219884
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP