

Garant**Rezkar za velika podajanja Hi5, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 40/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213210 40/4
GTIN	4045197783547
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

Napotek:Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.**Tehnični opis**

Ø D ₃	25,6 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 0704..
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	1,4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Število rezil Z	4
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Ø rezila D _c	40 mm
z notranjim hlajenjem	da

Serijska	Hi5
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomeren
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 col E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219884