

**Garant****Rezkar za velika podajanja Hi5, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 52/5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213210 52/5
GTIN	4045197783561
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

## Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	52 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Število rezil Z	5
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 0704..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1,4 mm
Ø $D_3$	37,6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219884 (10IP; 2,2 Nm)

z notranjim hlajenjem	da
Serija	Hi5
Nastavitveni kot $\kappa$	90 stopinj
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomeren
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219884