

Garant**Rezkar za velika podajanja Hi5, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 63/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

Napotek:Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.**Tehnični opis**

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D_3	48,6 mm
Število rezil Z	6
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 0704..
Ø rezila D_c	63 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,4 mm

z notranjim hlajenjem	da
Serija	Hi5
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomeren
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219884
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP