

**Garant****Rezkar za velika podajanja Hi5, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 66/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213210 66/6
GTIN	4045197783585
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

**Napotek:**Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	66 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Število rezil Z	6
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 0704..
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
Ø $D_3$	51,6 mm

z notranjim hlajenjem	da
Serija	Hi5
Nastavitveni kot $\kappa$	90 stopinj
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomeren
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219884
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2