



## Garnitura vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje in nasadnimi ključi 65-delna, ESD



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676175
GTIN	4010995399719
Razred artikla	63K

### Opis

#### Izvedba:

Garnitura vsebuje vse običajne male velikosti profila z držalom 4 mm. Raglja za vijačne nastavke s povratnim zasukom 5°. ESD-ročaj za natančno vijačenje elektronskih komponent v elektrostatično ogroženih območjih.

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje **za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform** z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

#### Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 28 mm, 4 mm, za Phillips: Po 1 kos vel. 000; 00; 0; 1

Vijačni nastavki, dolžina 28 mm, 4 mm, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm

Po 1 kos vel. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 cole

Vijačni nastavki, dolžina 28 mm, 4 mm, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Vijačni nastavki, dolžina 28 mm, 4 mm, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Vijačni nastavki, dolžina 28 mm, 4 mm, za Pentalobe: Po 1 kos vel. PL1, PL2; PL3; PL4; PL5, PL6

Nasadni ključi, za zunanji šestkotnik: Po 1 kos vel. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm

Po 1 kos vel. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 cole

Adapter: 1 kos, 1/4-colsko držalo za vijačni nastavek – notranji 6-kotnik 4 mm

Raglja za vijačne nastavke: 1 kos, za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3; s kolescem za palec

Podaljšek 4 mm: 1 kos 100 mm

ESD-ročaj za natančno privijanje s 4 mm vpenjalom: 1 kos 110 mm

## Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Pentalobe
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek