

uvex**Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par uvex profabutyl B-05R,
Velikost rokavic: 11**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094762 11
GTIN	4048612043127
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

uvex profabutyl B-05R. Te delovne rokavice, izdelane iz 100-odstotnega butilkavčuka, nudijo posebno zaščito pred estri in ketoni. Visoka stopnja neprepustnosti za vodno paro, pline in toksične kemikalije. Temperaturna obstojnost od pribl. $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $90\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Pazi:

Butil ni odporen proti olju, maščobam, alifatskim in aromatičnim ogljikovodikom, klorovodikom.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
EN 374:2016: Tip A (ABIKLP)

Tehnični opis

Velikost rokavic	11
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Kategorija zaščite	Kategorija III

Razred zaščite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tip A (ABIKLP)
Odpornost proti kemikalijam	ABIKLP
EN 388:2016	2010X
Material	Butil
Nosilni material	Butil
Dolžina	350 mm
Debelina	0,5 mm
Barva	črn
Uporaba	za večkratno uporabo
Kontaktna vročina do	90 °C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami