

Ansell
**Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par
ActivArmr 70-765, Velikost rokavic: 9**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094622 9
GTIN	10076490440241
Razred artikla	04P

Opis
Izvedba:

Vantage® 70-765. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s Kevlar®-jem v kombinaciji s kakovostnim usnjem na dlani. Z **ojačanim palcem** in šivi na hrbtni strani prstov za večjo zaščito pred vrezi. Primerne za odvzem obdelovancev (npr. pločevina) na robotskih delovnih mestih.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Razred zaščite pred vrezi: D

Dolžina: 235 mm

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami
Kategorija zaščite	Kategorija III
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca

Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja X
EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Kontaktna vročina do	200 °C
Nosilni material	Najlon, akril, Kevlar®
Različica prevleke	Brez prevleke
Barva	siva/zelena
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	235 mm
Vsebina	12
Pranje	40 °C, pisano perilo
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Heavy Duty
Tehnologija pletenja	10G
Razred zaščite pred vrezi	D
Masa	88,7 g
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami