



Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par ActivArmr 70-765, Velikost rokavic: 11



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 094622 11 |
| GTIN | 10076490485600 |
| Razred artikla | 04P |

Opis

Izvedba:

Vantage® 70-765. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s Kevlar®-jem v kombinaciji s kakovostnim usnjem na dlani. Z **ojačanim palcem** in šivi na hrbtni strani prstov za večjo zaščito pred vrezi. Primerne za odvzem obdelovancev (npr. pločevina) na robotskih delovnih mestih.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Barva: siva/zelena

Tehnični opis

| | |
|--------------------|---|
| Velikost rokavic | 11 |
| Kategorija zaščite | Kategorija III |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
| Lastnosti rokavic | Ojačan pregib palca |
| Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja X |

Podatkovni list

| | |
|---------------------------|---|
| EN 388:2016 | 4X43D |
| EN 407 | X1XXXX |
| Kontaktna vročina do | 200 °C |
| Nosilni material | Najlon, akril, Kevlar® |
| Različica prevleke | Brez prevleke |
| Barva | siva/zelena |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Dolžina | 235 mm |
| Vsebina | 12 |
| Pranje | 40 °C, pisano perilo |
| Področje uporabe | Večnamensko |
| Področje uporabe | Heavy Duty |
| Tehnologija pletenja | 10G |
| Razred zaščite pred vrezi | D |
| Masa | 88,7 g |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |