

Ansell**Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par HyFlex® 11-501, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094625 9
GTIN	10076490479869
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-501. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s prevleko iz nitrila z dodatno zaščito pred vročino in brizganjem staljenega materiala. **Velika pomičnost** s tehnologijo Ansell Intercept Technology™. **Antistatične v skladu z EN 1149.**

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Serijska	HyFlex®
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami

Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja X
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Lastnosti rokavic	brez silikona
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Kontaktna vročina do	100 °C
Nosilni material	Lycra®, Kevlar®
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Barva	turkizna/siva
Material	Nitril
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	206 mm
Vsebina	12
Pranje	40 °C, pisano perilo
Področje uporabe	Večnamensko
Tehnologija pletenja	13G
Razred zaščite pred vrezi	D
Standard	EN 407
Masa	25,9 g
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami