

Ansell**Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par ActivArmr® 97-011, Velikost rokavic: 8**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094823 8
GTIN	76490457211
Razred artikla	04P

Opis

Izvedba:

ActivArmr® 97-011. Zimske zaščitne rokavice s 3/4-prevleko iz nitrila za zaščito pred vetrom, mokroto in mrazom. **Dober oprijem** zaradi hrapave prevleke. **Z zračno dvojno tkanino in mehko notranjo podlogo.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

ActivArmr® 97-011. Zimske delovne rokavice s 3/4-prevleko iz nitrila za zaščito pred vetrom, tekočino in mrazom.

- **Dober oprijem zaradi hrapave površine dlani.**
- **Dobra vidnost zaradi oranžnega nosilnega materiala iz poliester akrila.**
- **Z zračno dvojno tkanino in mehko notranjo podlogo.**

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	8
Serija	ActivArmr®
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	6
Uporaba	za večkratno uporabo
Področje uporabe	Večnamensko
Tehnologija pletenja	10G
Razred zaščite pred vrezi	A
Dolžina	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Nosilni material	Poliester akril
Material	Nitril
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Barva	črna/oranžna
Masa	72,1 g
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom